

## コードレス冷温庫 18V UL 18DB形

アグレッッシブグリーン



**WM**  
希望小売価格 **¥87,800**(税別)  
マルチボルト蓄電池(残量表示付)  
(BSL 36B18)×1個付  
(WM)



**NM**  
希望小売価格 **¥69,800**(税別)  
蓄電池別売  
(NM)



フォレストグリーン



**WMG**  
希望小売価格 **¥87,800**(税別)  
マルチボルト蓄電池(残量表示付)  
(BSL 36B18)×1個付  
(WMG)



**NMG**  
希望小売価格 **¥69,800**(税別)  
蓄電池別売  
(NMG)



仕様

形名	UL 18DB
入力電源 <sup>※2</sup>	リチウムイオン電池 14.4V (BSL 14XXシリーズ)、18V (BSL 18XXシリーズ)、 マルチボルト蓄電池 家庭用交流100V電源 (AC 100V 50/60Hz) 車載電源 (DC 12V/24V)
庫内容積	仕切板なし: 25L / 仕切板あり: 左8L、右15L
冷却方式	コンプレッサ・冷媒ガス (R134a 33g) 圧縮方式
加温方式	ワイヤヒーター方式
設定温度	-18℃および-15~60℃の5℃単位 (2部屋モード時の最大設定温度差: 30℃)
充電可能蓄電池 <sup>※3</sup>	リチウムイオン電池 14.4V (BSL 14XXシリーズ)、18V (BSL 18XXシリーズ)、 マルチボルト蓄電池
蓄電池装着可能数	2個
蓄電池充電時間 <sup>※4</sup> [気温20℃時]	BSL 36A18: 約3時間20分 BSL 36B18: 約5時間20分
使用温度範囲	0~40℃
USB出力	5V / 2.4A
機体寸法	縦340×横653×高さ450mm
質量	15.6kg (蓄電池の装着なし) 16.6kg (蓄電池BSL 36B18: 1個装着時)
標準付属品	ACアダプタ (AC 100V・2A品)、車載用DCコード、 ショルダーベルト、仕切板

※1 お買い上げ日から2年間または充電回数1,500回以内 (BSL 3660は1,000回以内) の電池を保証します (ただし、いずれか先に到達するまでの期間) 取扱説明書に従った正常なご使用状態で故障した場合に、保証書記載内容に基づき保証いたします。詳しくは、保証書をご確認ください。  
※2 従来の蓄電池 (BSL 3620/3625/3626/3660) はご使用になれません。  
※3 一部、Bluetooth機能搭載蓄電池 (BSL 36A18B、BSL 36B18B) は充電できません。別売の弊社充電器をご使用ください。なお、充電以外の機能は使用できません。  
※4 充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなる場合があります。

本製品を廃棄する際のご注意 本製品は家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)の対象製品です。詳しくは、下記のウェブサイトをご確認ください。  
【一般財団法人 家電製品協会 https://www.aeha.or.jp】

### 別売部品

仕切板など、付属品の収納に便利!

バッグ  
コードNo.0037-7855  
¥3,200



バッグ部分(外寸):  
高さ190×幅250×奥行65mm

冷温庫の結露による、床汚れの防止に。  
ラバーマット  
コードNo.377856  
¥2,400



### 蓄電池

マルチボルト蓄電池  
(残量表示付)  
**BSL 36A18**  
コードNo. 0037-1749  
¥24,500

電圧・容量  
36V-2.5Ah  
18V-5.0Ah



マルチボルト蓄電池  
(残量表示付)  
**BSL 36B18**  
コードNo. 0037-2119  
¥28,000

電圧・容量  
36V-4.0Ah  
18V-8.0Ah



(WM)(WMG)仕様に標準付属

### 急速充電器

**業界最速充電** ※ 速さで選ぶなら断然ハイコーキ!  
ぜひ充電スピードを体感してください!

実用充電 (80%)  
BSL 36A18  
使用時 **約19分**

満充電  
BSL 36A18  
使用時 **約25分**

冷却機能付  
急速充電器  
UC18YDL2  
¥17,000



低騒音 **約45dB** (従来機比約-7dB) ※2020年1月現在。国内電動工具メーカーにおいて(当社調べ)(急速充電器)



蓄電池の回収にご協力をお願いします。

工機ホールディングスは環境保護の一環として、一般社団法人JBRCに参画し、コードレス工具に使われている使用済みの蓄電池のリサイクルに取り組んでいます。恐れ入りますが、ご使用済みの蓄電池を最寄りのHiKOKI(ハイコーキ)販売店へお持ちくださるようお願いいたします。

安全上のご注意  
●ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。  
●取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。



**品質第一主義**  
工機ホールディングス(株)勝田工場・佐和工場は、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9002」を1995年に取得し、更に「ISO9001:2000」を2002年に、「ISO9001:2008」を2010年に、「ISO9001:2015」を2017年に取得しました。



**環境重視経営**  
工機ホールディングス(株)勝田工場・佐和工場・三京ダイヤモント工業(株)名張工場は、環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001:2015」を取得しています。



「電動工具総合カタログ」  
スマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読み取って下さい。



## 工機ホールディングス株式会社

(発行元) 工機ホールディングスジャパン株式会社  
〒108-6018 東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟18階)  
TEL(03)5783-0626 FAX(03)5783-0706  
北海道支店 (011)786-5122 東北支店 (022)288-8676  
東京支店 (03)5753-7700 関東支店 (03)6374-5687  
中部支店 (052)533-0231 北陸支店 (076)263-4311  
関西支店 (0798)37-2665 中国支店 (082)504-8282  
四国支店 (087)863-6761 九州支店 (092)621-5772

お客様相談センター(土・日・祝日・弊社休業日を除く9:00~17:00)  
フリーダイヤル **0120-20-8822** (携帯電話からもご利用いただけます。但し、PHS) (携帯電話からはご利用になれません。 ※通話料は有料)  
0570-20-0511 (携帯電話からはご利用になれません。 ※通話料は有料)

修理の受付 <https://www.hikoki-powertools.jp/contact/repair/>  
お問い合わせの販売店または、ホームセンターにお申し付けください。なお、修理を依頼する販売店やホームセンターがお近くにない場合は、当社WEBサイトから修理受付を行っていますのでアクセスしてください。

親切と真心サービスの——HiKOKI(ハイコーキ)販売店

本カタログの内容は2021年5月現在のものです。 **SD-H1595** Printed in Japan FHR(M)

# HiKOKI UNLEASH the NEXT

コードレス冷温庫  
18V-8.0Ah UL 18DB形



動画を視聴  
できます!



動画を視聴  
できます!

動画を視聴  
できます!

動画を視聴  
できます!

動画を視聴  
できます!

動画を視聴  
できます!

動画を視聴  
できます!

動画を視聴  
できます!

動画を視聴  
できます!

動画を視聴  
できます!

動画を視聴  
できます!

動画を視聴  
できます!

動画を視聴  
できます!

# 現場にレジジャーに 美味しい時間を。

**17段階  
温度設定**  
-18~60℃

2部屋モードで冷蔵と冷凍が同時にできる! **業界初**\*

※2021年5月現在。国内電動工具メーカーにおいて(当社調べ)(コードレス冷温庫)



01 **※1 業界初**

**-18℃と5℃を同時に!  
2部屋を個別に温度設定!**

付属の仕切板で庫内を2部屋にセパレート。  
左右で異なる温度を用途に応じて設定できる!



Good! 庫内に入れるものが少ない時は「片部屋モード」に設定!  
電池の減りを抑えられます!

**17段階温度設定**  
-18℃、および-15℃~60℃の  
5℃単位で設定できる!

最低温度 **-18℃** ~ 最高温度 **60℃**

02 **たくさんはいる  
大容量 25L!**

標準的な2Lペットボトルを立てた状態で6本収納できる!  
500mLペットボトルなら立てて15本、横置きで25本収納できる!



Good! 2Lペットボトルが立てて入るので、  
欲しいものが取り出しやすい!



ONでも

**現場にレジャーに  
美味しい時間を。**

2部屋モードで冷蔵と冷凍が同時にできる!

CORDLESS COOLER & WARMER STORAGE  
UL 18DB

OFFでも



03 **大容量電池で  
長時間温度キープ!**

大容量BSL 36B18を標準付属! ((WM)(WMG)仕様に1個標準付属)  
1個使用でも長時間使用でき、2個使用もできる!

1充電当たりの連続運転時間(目安)\*2 (BSL 36B18使用)

環境温度	部屋モード	庫内温度	電池1個	電池2個
保冷時 30℃	1部屋	-18℃	約3時間30分	約7時間
		5℃	約9時間15分	約18時間30分
保温時 0℃	2部屋	-18℃/5℃	約4時間	約8時間
		1部屋	60℃	約3時間30分



04 **大形キャスターとハンドルで  
移動もラクラク!**

5インチのゴム製大形キャスターで、  
ちょっとした段差もラクに乗り越え。



05 **3電源使用可能**



コンセントから 車から 蓄電池から

06 **蓄電池の充電機能付**

コンセントや車と本体を接続して、  
蓄電池の充電ができる! 保冷・保温  
しながらの充電もOK!



嬉しい機能も充実



生活防水仕様 防水保護等級 IPX4 突如の雨でも安心。(小雨の内に屋内へ)  
庫内の水抜きに 便利なドレンコック付 庫内を水洗い後、本体を 逆さにする必要なし!  
暗い場所でも庫内が 見やすいLEDライト付 両側2箇所に配置。 フタを開けると自動点灯。  
スマートフォンの充電に。 USB端子付 蓄電池から充電できます。(コードは市販品をご使用ください。)

\*1 2021年5月現在。国内電動工具メーカーにおいて(当社調べ)(コードレス冷温庫)  
\*2 庫内を設定温度にした後、そのまま温度を維持できる時間。運転時間は、内容物、使用環境、蓄電池の状態などにより異なりますので目安としてください。